

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942303 2000
GTIN	4062406071790
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×28G.

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28

Polclapok száma	5
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Hasznos magasság	1845 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	2000 mm
Súly	143 kg
Szélesség	750 mm
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942610 30
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 2000 mm	940510 2000
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000