

HOLEX**Vízpumpafogó porszórt bevonattal, Teljes hossz: 175mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	706101 175
GTIN	4062406069629
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.

Pirosra porszórt, polírozott pofák és csukló.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Hatszög befogási tartomány	30 mm
Teljes hossz	175 mm
Befogható tartomány csőnél	1.1/4 coll
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó