

HOLEX**Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813961 200
GTIN	4062406069698
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Csúszásgátló markolattal.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

Műszaki leírás

Teljes hossz	8 coll
Teljes hossz	200 mm
Maximális kulcsnyílás	24 mm
Pofaállás	22 fok
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	igen
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs