

HOLEX**Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 450mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813961 450
GTIN	4062406072032
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Csúszásgátló markolattal.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

Műszaki leírás

Teljes hossz	18 coll
Maximális kulcsnyílás	55 mm
Pofaállás	22 fok
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	igen
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs