

**Svédcsavarkulcs, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	814001 300
GTIN	4062406072087
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

**Skálaosztással** a pofán.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális kulcsnyílás	34 mm
Teljes hossz	12 coll
Teljes hossz	300 mm
Pofaállás	22 fok
Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt és edzett
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs