



Svédcsavarkulcs, Teljes hossz: 375mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	814001 375
GTIN	4062406072094
Árucikk kategória	82A

Leírás

Kivitel:

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális kulcsnyílás	44 mm
Teljes hossz	15 coll
Teljes hossz	375 mm
Pofaállás	22 fok
Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt és edzett
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs