

Garant GRIDLINE

Shadowboard szekrény lemezes szárnyas ajtók, Magasság: 2000/SBmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	944161 2000/SB
GTIN	4062406073480
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött Shadowboard szekrény, 40x20G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. Hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárható.

Kompletten 5 db horganyzott polclappal, festett vezetősínekkel.

Alkalmazható:

928220 sz. 115; 176; 250 méretű Shadowboard-okhoz. A vezetősíneknél egy ütköző átfordítható a különböző Shadowboard mélységekhez.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclapok száma	5
Magasság	2000 mm

Szélesség G-ben	40
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség	1000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység G-ben	20
Súly	105 kg
Mélység	500 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Plusz polclap Shadowboard szekrényhez Szekrény szélesség G-ben 40	944195 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11