



Svédcsavarkulcs, Teljes hossz: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	814002 150
GTIN	4062406074654
Árucikk kategória	82A

Leírás

Kivitel:

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Svédcsavarkulcs, foszfátózott.

Műszaki leírás

Teljes hossz	6 coll
Maximális kulcsnyílás	19 mm
Teljes hossz	150 mm
Pofaállás	22 fok
Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt és edzett
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs