



## Svédcsavarkulcs, Teljes hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	814002 250
GTIN	4062406074678
Árucikk kategória	82A

### Leírás

**Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

**Skálaosztással** a pofán.

Svédcsavarkulcs, foszfátózott.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Teljes hossz	10 coll
Maximális kulcsnyílás	30 mm
Pofaállás	22 fok
Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt és edzett
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs