

Garant**Kesztyű pár MASTER FIT, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094305 7
GTIN	4062406074838
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Anatómiailag kialakított univerzális kesztyű kétszeres nitril és nitrilhab bevonatból vizes bázisú PU-val. Különösen kellemes hordozóanyag **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** Spandex és nylon anyagból a kiemelkedő tapintási érzet érdekében. Száraz munkakörnyezetbe, valamint olajos, zsíros és nedves területekre is alkalmas. DMF mentes.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Sorozat	MASTER FIT
Kesztyűméret	7
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitril/PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	250 mm
Festék	kék / narancssárga
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk