

**Garant****Kesztyű pár MASTER FIT, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094306 11
GTIN	4062406074920
Árucikk kategória	01H

**Leírás****Kivitel:**

Anatómiailag kialakított univerzális kesztyű nitrilhab bevonattal. Kellemes hordozóanyag 15-ös fonalsűrűségű kötésteknológiával Spandex és nylon anyagból a nagyon jó tapintási érzet érdekében. Száraz munkakörnyezetbe, valamint enyhén olajos és zsíros területekre is alkalmas. DMF mentes.

**Szabvány:**

EN 388, EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyűméret	11
Sorozat	MASTER FIT

Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Nylon / Spandex
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	250 mm
Festék	kék / narancssárga
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk