

Garant**Kesztyű pár MASTER FIT, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094306 9 |
| GTIN | 4062406074906 |
| Árucikk kategória | 01H |

Leírás**Kivitel:**

Anatómiailag kialakított univerzális kesztyű nitrilhab bevonattal. Kellemes hordozóanyag 15-ös fonalsűrűségű kötésteknológiával Spandex és nylon anyagból a nagyon jó tapintási érzet érdekében. Száraz munkakörnyezetbe, valamint enyhén olajos és zsíros területekre is alkalmas. DMF mentes.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|----------------------|
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyűméret | 9 |
| Sorozat | MASTER FIT |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| EN 388 | 4121X |
| Hordozóanyag | Nylon / Spandex |
| Bevonat | Nitrilhab |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Hossz | 250 mm |
| Festék | kék / narancssárga |
| Kötéstechnológia | 15G |
| Felhasználás | többször használatos |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |