

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtóval, Magasság: 2000 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942824 2000
GTIN	4062406075026
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×28G. Hozzávaló fiókok: 36×24G (kérjük, külön rendelje meg).

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 28

Hasznos magasság: 1845 mm

Műszaki leírás

Súly	119 kg
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Magasság	2000 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség	1000 mm
Szélesség G-ben	40
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény, üres

Tartozék

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 2000 mm	940511 2000
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942610 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11