

**HOLEX****Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, jobbos, Típus: SET07****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

**Tartalom:**

Műanyag dobozban.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	DC..0702..
Kés ISO kódja	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm

Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	6,5 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	11 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	27,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	10 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Termék fajtája	Furatkés