

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7510, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214925 ST1400
GTIN	4045197706621
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,17 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,17 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 083608 PDER
Minőség	HB7510
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		