

Garant**AN.U 120604, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215111 UNI
GTIN	4045197703125
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil és kétoldalas 4 élű váltólapka.

Az egyedülálló váltólapka geometria következtében a vágóélt nem gyengíti a furat.

Alkalmazás:

$a_{p\ max} = 12\ mm$.

$a_p = 10\ mm$ (ajánlás).

Figyelem:

Teli horony marásához nem alkalmas!

Figyelem:

Oldalazás: alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10\ mm$.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB925

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB925

Tűrés	K
Váltólapka ISO kód	AN.U 120604
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz