Garant

# AN.U 120608, Típus: ST900



## Rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Rendelés száma | 215113 ST900 |
| GTIN | 4045197703149 |
| Árucikk kategória | 21A |

## Leírás

**Kivitel:**
Nagyon stabil és kétoldalas 4 élű váltólapka.
Az egyedülálló váltólapka geometria következtében a vágóélt nem gyengíti a furat.
**Alkalmazás:**
$a_{p\,max}$ = 12 mm.
$a_p$ = 10 mm (ajánlás).
**Figyelem:**
Teli horony marásához nem alkalmas!
**Figyelem:**
Oldalazás: alkalmazási irányértékek, ha $a_e$ = 0,3×D / $a_p$ = 10 mm.
Sarokrádiusz: 0,8 mm
Előtolás $f_z$ / fog: 0,16 mm
Minőség: HB9535

## Műszaki leírás

| | |
|---|---|
| Típus | ST900 |
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,16 mm |

| | |
|---|---|
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Minőség | HB9535 |
| Tűrés | K |
| Váltólapka ISO kód | AN.U 120608 |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |