

Garant**eco-VARIO-LINE késszár, jobbos, Szármagasság h: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273870 16
GTIN	4045197702227
Árucikk kategória	21W

Leírás**Alkalmazható:**

273874 sz. eco lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogóval lehetséges.

$L = L_1 + L_3$ (eco lapkatartó).

belső hűtés: igen

Működő szélesség L_4 : 21 mm

L_1 : 78 mm

L_2 : 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Műszaki leírás

Szármagasság h	16 mm
L_1	78 mm
Működő szélesség L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Sorozat	Eco

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késszár

Tartozék

Rögzítőcsavar	279910
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9