

**Garant****eco-VARIO-LINE lapkatartó, jobbos, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273874 3
GTIN	4045197702296
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Alkalmazható:**

273870 sz. eco készár vagy 319145 RR / LR alaptartó.

belső hűtés: igen

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 21 mm $L_3$ : 21,5 mm**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	3 mm
$L_3$	21,5 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	21 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

