

Garant**Menesztőlapos befogó, PSC 80 rövid, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308503 32
GTIN	4045197703491
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

Figyelem:

Hozzávaló szűkítő PSC 63-ről PSC 40-re vagy PSC 50-re 318892 sz.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 40-ről, ill. HSK 63-ről PSC 40-re vagy PSC 50-re külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 50-ről, ill. HSK 100-ről PSC 63-ra vagy PSC 80-ra külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló hosszabbító 318894 sz., 318895 sz. és 318896 sz. alatt.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D ₁	32 mm
Külső Ø D	72 mm
Befogó	PSC 80 rövid

Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó