

Garant**ER szorítópatronos befogó, PSC 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308513 25
GTIN	4045197703200
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308881 – 309434 sz. ER szorítópatron, 309680 sz., ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309885 sz. hűtőfolyadék-cső és 309893 sz. dugókulcs.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	25
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Külső Ø D	42 mm

Befogó	PSC 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mmtömítéssel	309022
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
	308962 13

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 13 mm

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 3,5 mm

309430 3,5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm

308941 13

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 3 mm

308962 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm

308960 4

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm

308959 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm

308941 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm

308960 13

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm

308959 13

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 9 mm

309430 9

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308959 5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 8 mm

309430 8

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

308959 7

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

308946 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm

308941 14

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm

308959 14

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

308941 8

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25

309680 25

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm

308946 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm

308941 2

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm

308960 12

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

308959 8

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 4 mm

308962 4

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 11 mm

308962 11

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm

308946 13

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mmtömítéssel	309244
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mmtömítéssel és fúvókával	309245
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309021
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
HiRunER szorítókulcs nyomatékulcshoz Típus 25	309749 25
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16