

Garant**Szerelőzsámoly, műhelyzsámoly műbőr huzattal****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965655
GTIN	4045197703019
Árucikk kategória	91V

Leírás**Kivitel:**

Könnyű és stabil szerelőzsámoly nagyméretű, Ø 100 mm kerekkel (4 kormányozható kerék, ebből 2 rögzítőfékkel). Oldalsó perforált lemez falakkal a 95. termékcsoporthoz perforált fal tartozékainak és a 96. termékcsoporthoz nyitott tárolódobozainak a rögzítéséhez.

352×395 mm (Sz×Mé) méretű praktikus rakodópolccal. A leginkább a 6×10G méretű keményhab betétek (2 darab) illenek bele.

Párnázott ülőfelület műbőr huzattal.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Hoffmann perforált fal osztás: 9×9 mm

Magasság: 480 mm

Szélesség: 450 mm

Mélység: 435 mm

Ülőlap szélesség: 450 mm

Ülőlap mélység: 500 mm

Teherbírás: 150 kg

Műszaki leírás

Magasság	480 mm
Ülőlap mélység	500 mm
Háttámlával	nem
Rakodópolec mélysége	352 mm
Kerék Ø	100 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Súly	10,8 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Mélység	435 mm
Szélesség	450 mm
Teherbírás	150 kg
Ülőlap szélesség	450 mm
Rakodópolec szélessége	395 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Termék fajtája	Szerelőzsámoly