

**Garant****Lama di troncatura HSS, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Larghezza gola w:  
19/3,1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273556 19/3,1
GTIN	4062406080624
Classe articolo	21U

**Descrizione****Per:**

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	3,1 mm
Per Ø pezzo max.	45 mm
Altezza tagliente h <sub>5</sub>	19 mm
Lunghezza complessiva L	86 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

