

Garant

**Lama di troncatura HSS, neutro, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w:
19/2,2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273556 19/2,2
GTIN	4062406080617
Classe articolo	21U

Descrizione**Per:**

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Altezza tagliente h ₅	19 mm
Larghezza gola w	2,2 mm
Per Ø pezzo max.	40 mm
Lunghezza complessiva L	86 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

