

Garant**APMT 133520 TR, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215388 UNI
GTIN	4045197707994
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max.} = 6$ mm.

Raggio di curvatura: 2 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	2 mm
Codice ISO Inserto	APMT 133520 TR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	290 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		