

Garant
Mandrino portafrese Forma AD, SK 50 ultra corto, Ø di serraggio D1: 25 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300412 25
GTIN	4045197708342
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Solo con una vite di serraggio più corta.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Norma:

Ähnlich DIN 69871.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830, vite di ricambio n. art. 309901.

Precisione della concentricità radiale: $\leq 3 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 60 mm

Ø esterno D: 64,5 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Ø attacco D ₁	25 mm
Ø esterno D	64,5 mm
Adattatore	SK 50 ultra corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Tipo di prodotto	Mandrino