

Garant**SNMG 120412, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucioli	SG
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura