



Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 63 corto, Ø di serraggio D1: 10mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 304277 10 |
| GTIN | 4045197709028 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione

Esecuzione:

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 |
| Ø Attacco D ₁ | 10 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 65 mm |
| Ø Esterno D | 35 mm |
| Adattatore | HSK-A 63 corto |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Norma attacco | DIN 69882-4 |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 10 mm | 309900 10 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|