

**Garant**
**Inserto per taglio HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 19,7 mm**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231630 19,7
GTIN	4045197710307
Classe articolo	21M

### Descrizione

**Esecuzione:**

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Per fori di precisione fino a IT9.

**Nota:**

I dati di taglio valgono per l'elemento base  $5 \times D$ .

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Angolo di affilatura: 135 grado

Per elemento base Ø D: 19 mm

Avanzamento f in alluminio a truciolo corto: 0,41 mm/gir,

### Descrizione tecnica

Per elemento base Ø D	19 mm
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto	0,41 mm/gir,
Ø D	19,7 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo	HU7810

Materiale da taglio	HM
Angolo di affilatura	135 grado
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura