

Garant
Inserto per taglio HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 23,7 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231630 23,7
GTIN	4045197710482
Classe articolo	21M

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio $\leq 20 \mu\text{m}$. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l'elemento base 5×D.

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Angolo di affilatura: 135 grado

Per elemento base Ø D: 23 mm

Avanzamento f in alluminio a truciolo corto: 0,44 mm/gir,

Descrizione tecnica

Ø D	23,7 mm
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto	0,44 mm/gir,
Per elemento base Ø D	23 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo	HU7810

Materiale da taglio	HM
Angolo di affilatura	135 grado
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura