

Garant
Inserto per taglio HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 30,75 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231630 30,75
GTIN	4045197710680
Classe articolo	21M

Descrizione
Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio $\leq 20 \mu\text{m}$. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l'elemento base $5 \times D$.

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Angolo di affilatura: 135 grado

Per elemento base Ø D: 30 mm

Avanzamento f in alluminio a truciolo corto: 0,5 mm/gir,

Descrizione tecnica

Ø D	30,75 mm
Per elemento base Ø D	30 mm
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto	0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo	HU7810

Materiale da taglio	HM
Angolo di affilatura	135 grado
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura