


**DC. T 11T302, Tipo: PR1225**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260385 PR1225 |
| GTIN            | 4960664713530 |
| Classe articolo | 25E           |

**Descrizione**

DC. T 11T302 PR1225 Tipo: PR1225

Rompitrucoli: MFP-SK

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 110 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Rompitrucoli                                     | MFP-SK                 |
| Uso secondario                                   | P                      |
| Avanzamento $f$                                  | 0,03 - 0,15 mm/gir,    |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm                 |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria | 50 - 150 m/min         |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 50 - 110 m/min         |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Profondità di taglio $a_p$        | 0,05 - 2,5 mm         |
| Impiego principale                | M                     |
| Tipo                              | PR1225                |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura              |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | DCGT 11T302           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 2                     |
| Tolleranza                        | G                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |