



Chiave a bussola con doppio snodo, Apertura: 14X15 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	621405 14X15
GTIN	4045197717344
Classe articolo	62C

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; aperture a tolleranze ridotte; poligonali. Una molla di compressione incorporata blocca le teste nella posizione desiderata.

Teste snodate (orientabili a 200°).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza chiave L: 240 mm

Ø testa D₁: 21,6 mm

Ø testa D₂: 21,6 mm

Descrizione tecnica

Apertura ₁	14 mm
Ø testa D ₂	21,6 mm
Ø testa D ₁	21,6 mm
Apertura ₂	15 mm
Lunghezza chiave L	240 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

