

SWISS TOOLS

Corpo barra alesatrice, HSK-T, Ø Codolo / Ø D – Dim. A: 63/40-180mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 320102 63/40-180 |
| GTIN | 2050001772886 |
| Classe articolo | 36D |

Descrizione**Esecuzione:**

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l'alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 180 mm |
| Ø Gambo | 63 mm |
| Ø D | 40 mm |
| Adattatore | HSK-T |
| Norma attacco | ISO 12164-3 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |