



## Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232240 25
GTIN	4045197717757
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR.

#### Scanalatura dritta.

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 52,5 mm

$\varnothing$  Codolo  $D_s$ : 32 mm

Lunghezza codolo  $L_s$ : 60 mm

Viti di serraggio: 232990 TX15

### Descrizione tecnica

Lunghezza utile $L_1$	52,5 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	32 mm
Viti di serraggio	232990 TX15
Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lunghezza codolo $L_s$	60 mm
Numero taglienti Z	2

Esecuzione	1,5xD
Codolo	ISO 9766
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600