

SWISS TOOLS

Corpo barra alesatrice, PSC, Ø Codolo / Ø D – Dim. A: 63/40-180mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320407 63/40-180
GTIN	2050001772763
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l'alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	180 mm
Ø Gambo	63 mm
Ø D	40 mm
Adattatore	PSC
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici