

SWISS TOOLS

**Corpo barra alesatrice, PSC, Ø Codolo / Ø D – Dim. A: 50/32-110mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320407 50/32-110
GTIN	2050001772916
Classe articolo	36D

**Descrizione****Esecuzione:**

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di testine.

**Nota:**

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Ø Gambo	50 mm
Ø D	32 mm
Adattatore	PSC
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici