



Portautensili per barre alesatrici Forma E2, VDI 25, Foro d2 (H7): 10 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319325 10 |
| GTIN | 4045197717597 |
| Classe articolo | 32V |

Descrizione

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Codice a colori codolo VDI: VDI 25

l₆: 50 mm

l₇: 41 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|--------|
| Foro d ₂ (H7) | 10 mm |
| d ₈ | 40 mm |
| l ₆ | 50 mm |
| l ₇ | 41 mm |
| Forma | E |
| Dimensioni VDI | VDI 25 |
| d ₆ | 58 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 25 |

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI