

**HOLEX****Armadio guardaroba con pannello di copertura obliquo, panca e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine

949641 2

GTIN

Classe articolo

92S

**Descrizione****Esecuzione:**

Il corpo è dotato di un pannello di copertura obliquo. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. Panche della struttura di serie in faggio, in profilato circa 60×35 mm, piallate su tutti i lati, arrotondate sulla parte superiore, vernice trasparente.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).

**Norma:****DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, panca simile a grigio antracite, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

**Nota:**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza

610 mm

Altezza dietro	2290 mm
Peso	59 kg
Panca altezza	420 mm
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
Panca profondità	315 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1260 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile	360 - 530 mm
Altezza davanti	2090 mm
Panca larghezza	610 mm
Profondità	500 mm
cad. Armadietto profondità utile	465 mm
Profondità ripiano	465 mm
Larghezza ripiano	220 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

## Accessori

Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
Specchio Modello 1	949770 1
Grucce Pezzi 1	949775 1
Grucce Pezzi 10	949775 10
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1
Ripiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300