

Garant**VBMT 110304, Tipo: HB7415****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261144 HB7415
GTIN	4045197714220
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 110304 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1 mmAvanzamento f : 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	S
Rompitrucoli	TIS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1 mm
Avanzamento f	0,1 mm/gir,

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura