

**Garant****Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 18,5 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231660 18,5
GTIN	4045197714442
Classe articolo	21M

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Per fori di precisione fino a IT9.

**Nota:**

I dati di taglio valgono per l'elemento base  $5 \times D$ .

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Angolo di affilatura: 135 grado

Per elemento base Ø D: 18 mm

Avanzamento f in GG(G): 0,36 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Per elemento base Ø D	18 mm
Avanzamento f in GG(G)	0,36 mm/gir,
Ø D	18,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo	HB7725

Materiale da taglio	HM
Angolo di affilatura	135 grado
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura