

**HOLEX®**
**Filiere, M: M27**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140450 M27
GTIN	4045197714824
Classe articolo	12K

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa. **≥ M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°.

Tipo di filettatura: M

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 3 mm

Ø esterno: 65 mm

Altezza: 25 mm

**Descrizione tecnica**

Passo	3 mm
Altezza	25 mm
Ø esterno	65 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	27
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra