

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9525, Modello: ST900

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Classe articolo	21A

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione stabile degli inserti (spessore = 5,9 mm).

Geometria positiva ad avanzamento elevato.

Lunghezza dei taglienti piani: 2 mm per un'ottima qualità della superficie.

Particolare economicità grazie ai 5 taglienti.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Raggio programmato con $a_{p \max}$: 4,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 1,1 mm

Descrizione tecnica

Raggio programmato con $a_{p \max}$	4,8 mm
Modello	ST900
Avanzamento f_z per dente	1,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Codice ISO Inserto	POMX 10T5ZEER M

Tipo	HB9525
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	420 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	400 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	380 m/min	P
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		