

Garant
Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 28,5 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231660 28,5
GTIN	4045197714701
Classe articolo	21M

Descrizione
Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio $\leq 20 \mu\text{m}$. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l'elemento base $5 \times D$.

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Angolo di affilatura: 135 grado

Per elemento base Ø D: 28 mm

Avanzamento f in GG(G): 0,43 mm/gir,

Descrizione tecnica

Avanzamento f in GG(G)	0,43 mm/gir,
Ø D	28,5 mm
Per elemento base Ø D	28 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo	HB7725

Materiale da taglio	HM
Angolo di affilatura	135 grado
Numero taglienti Z	2
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per foratura