

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Classe articolo	21U

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	38 mm
Lunghezza complessiva L	288 mm
Sottopiacchetta	259033 2
Angolo di regolazione κ	95 grado
Inserto adatto	CN.. 1204..
Spostamento centrale L_3	22 mm
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Misura inserto	12 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 2
Codice ISO portautensile	A32X DCLNR/L12
Staffa, vite, O-ring	259036 1
Ø Codolo D_s	35 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice