

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, cassettone, Piano in bambù, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921121 1500
GTIN	4062406083083
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Con cassetto a scomparto lungo per utensili di grandi dimensioni.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 325

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 50, 75, 75, 125

Altezza frontalini cassetto a scomparti lunghi in mm: 125

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Profondità utile cassettone	500 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	Ready-to-go
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza utile cassettone	1100 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Numero dei cassetti	4
Profondità struttura portante	700 mm
Altezza	850 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Peso	143,1 kg
Altezza utile corpo per cassetti	325 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 50/3	950300 50/3
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 50/1	950300 50/1
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 50/2	950300 50/2
Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 1500 mm	951951 1500
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/2	950320 75/2
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/1	950320 125/1
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/3	950320 75/3
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927800 125
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/4	950320 125/4
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/6	950320 125/6
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Inserito a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/1	950320 75/1
Cassetto Altezza frontalini cassetti 50 mm	927800 50
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/3	950320 125/3
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Set da officina Numero degli utensili 22	955072 22
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5

Set giraviti Numero degli utensili 10

953522 10