

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 12x20G, Lunghezza piano: 1000/2mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922054 1000/2
GTIN	4062406083564
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti mm: 75, 150

Fornitura:

2 x strutture portanti, 1 x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Larghezza corpo per cassette	400 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	2
Cassette profondità utile in G	20
Spessore piano di lavoro	50 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Altezza utile corpo per cassette	225 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Serie	vario
Peso	69 kg
Larghezza utile cassette	300 mm
Cassette larghezza utile in G	12
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Altezza corpo per cassette	300 mm
Altezza	950 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/2	927300 300/2
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1000 mm	926081 1000
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1