

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 12x20G, Lunghezza piano: 2000/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922057 2000/3
GTIN	4062406083670
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 150

**Fornitura:**

2 x strutture portanti, 1 x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Profondità corpo per cassetti	650 mm
-------------------------------	--------

Cassetti larghezza utile in G	12
Larghezza utile cassette	300 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza	950 mm
Serie	vario
Altezza utile corpo per cassette	325 mm
Altezza corpo per cassette	400 mm
Superficie utile dei cassette in G	12x20
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Numero dei cassette	3
Cassetti profondità utile in G	20
Peso	107 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3	927300 400/3
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900