

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922527 1500
GTIN	4062406084110
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali cassette mm: 125

Fornitura:

2x strutture portanti, 1x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassette, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata.** Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Profondità utile cassette	500 mm
---------------------------	--------

Altezza corpo per cassette	200 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza	850 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Altezza utile corpo per cassette	125 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Peso	102 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Numero dei cassette	1
Serie	vario
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 200/1	927600 200/1
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1500 mm	926241 1500
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800