

**Garant****Lama di troncatura Heavy Duty, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 45/6,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273558 45/6,0
GTIN	4062406084387
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

A partire da un'altezza lama di 100 mm con quattro sedi degli inserti.

**Per:**

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

Per Ø pezzo max.	180 mm
Altezza tagliente h <sub>5</sub>	45 mm
Larghezza gola w	6 mm
Lunghezza complessiva L	225 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

